

知って得するカタログ情報



第21弾は、『スライドオープンユニット』のご紹介です。

・この度、スライドオープンユニットが(新)改良されました！！
改良した点・特徴・標準で搭載可能な液晶モニターについてご紹介致します。


1. 改良した点 (下記写真はSOU-STですが、SOU-DXも同様変更しています。)

液晶を固定する、「回転パネル」の形状及び取付穴が変わりました。
変更したことにより、今まではVESA規格:75ピッチ固定しか出来ませんでしたが、
VESA規格:100ピッチが取付られるようになりました。



2. 意外な仕組み

SOU-STの回転パネルの起こし方。



フロントパネル一体型の
回転パネルを持ち
上げて下さい。

「戻す」時の注意点。



MAXまで引出すとロックが
かかりますので、サイドにあ
るスライドレールの爪を押し
ながら戻して下さい。

3. (新)回転パネルによる、標準仕様で搭載可能な液晶モニター。

今までは、75ピッチ固定用の為「15インチ:ナナオ FlexScan L367」を推奨モニター
として設定しておりましたが、(新)回転パネルへ変更した事により、その他の液晶も標準で
搭載出来る様になりました。まだ実績も少ないですが、ご紹介致します。

製品名	インチ	型番	ST	DX
ナナオ FlexScan	15	L367	標準	標準
ナナオ FlexScan	15	L363T	標準	標準
ナナオ FlexScan	17	L551	標準	標準
ナナオ FlexScan	17	L568	標準	標準

納期回答		
仕様	色	納期
標準	標準色	受注後・1週間
標準	指定色塗装	受注後・2週間
特注	指定色塗装	受注後・2~3週間

上記以外の、液晶モニターも、**標準で搭載可能か検証**致しますので
機種がお決まりになりましたらご連絡下さい。

その際、搭載する液晶モニターの機種&型番や、取付けるラックの種類を教えて
頂ければ助かります。